

**Kotni primež, Maksimalna vpenjalna širina: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	862500 120
GTIN	4008158016825
Razred artikla	83K

**Opis****Izvedba:**

Osnovno telo iz temprane litine ima fino obdelani naležni površini (vpenjalni kot 90°). Vpenjalna čeljust je premična za vpenjanje **različnih presekov materiala**.

**Uporaba:**

Primerno za natančno vpenjanje pri varjenju ali montaži.

**Tehnični opis**

Maksimalna vpenjalna širina	120 mm
Maksimalni pretok	100 mm
Masa	7,8 kg
Višina čeljusti	61 mm
Vrsta izdelka	Kotni primež

