




Kotni primež »WS«, lahka izvedba, Maksimalni pretok: 30mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	862700 30
GTIN	4008158010427
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Kovinsko telo s prevleko iz umetne mase, vpenjalni kot 90°. Vpenjalna čeljust je premična, zato je primež primeren **za vpenjanje materialov različnih debelin**.

Uporaba:

Za natančno vpetje ploščatih materialov, profilov itd. pod kotom, pri vijačenju, lepljenju itd. Ne uporabljajte kot primež za varjenje

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri 2 enakih obdelovancih	45 / 45 mm
Vpenjalna širina pri 2 neenakih obdelovancih	23 / 63 mm
Maksimalni pretok	30 mm
Višina čeljusti	30 mm
Vrsta izdelka	Kotni primež