



## Rezalna plošča SGP STEEL EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563440 125
GTIN	4007220103920
Razred artikla	55T

### Opis

#### Izvedba:

Posebno tanka, **visokozmogljiva rezalna plošča** za najhitrejše reze brez zarobka, z majhno termično obremenitvijo in udobnim, ergonomičnim upravljanjem pri rezanju. Zelo obremenljiva, največja zmogljivost rezanja in odlična življenjska doba.

#### Specifikacija:

**A60Q-CERAMIC SGP STEEL.**

### Tehnični opis

Opis oblike	ravna
Debelina plošče	1 mm
Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za debeline materiala	3 - 5 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
priporočen nastavni kot	90 stopinj

za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		