



Rezalna plošča SGP STEEL EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563440 115
GTIN	4007220103890
Razred artikla	55T

Opis

Izvedba:

Posebno tanka, **visokozmogljiva rezalna plošča** za najhitrejše reze brez zarobka, z majhno termično obremenitvijo in udobnim, ergonomičnim upravljanjem pri rezanju. Zelo obremenljiva, največja zmogljivost rezanja in odlična življenjska doba.

Specifikacija:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Tehnični opis

Opis oblike	ravna
Ø plošče	115 mm
Debelina plošče	1 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
za debeline materiala	3 - 5 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
priporočen nastavni kot	90 stopinj

za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		