

**HOLEX****Vzporedna spona (vpenjalna roka), Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	861900 25
GTIN	4045197167514
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Z vretenom s trapeznim navojem in 2 gibljivima vpenjaloma. Vpenjala imajo po 3 gladke in eno površino s križno prizmo in jih je tako možno uporabljati za **vpenjanje obdelovancev najrazličnejših vrst**.

**Uporaba:**

Za **notranje** in **zunanje vpenjanje** obdelovancev različnih oblik.

**Material:**

Jekleno vreteno in vpenjalni škornji, brunirani.

Območje vpenjanja na pritisk a: 0 - 25 mm

Območje vpenjanja na vlek b: 20 - 48 mm

Vpenjalna globina c: 15 mm

Maksimalna vpenjalna sila: 1000 N

**Tehnični opis**

Maksimalna vpenjalna sila	1000 N
Območje vpenjanja na vlek b	20 - 48 mm
Vpenjalna globina c	15 mm
Območje vpenjanja na pritisk a	0 - 25 mm
Vrsta izdelka	Spone

