



Vzporedna spona (vpenjalna roka), Tip: 50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861900 50
GTIN	4045197167521
Razred artikla	82C

Opis

Izvedba:

Z vretenom s trapeznim navojem in 2 gibljivima vpenjaloma. Vpenjala imajo po 3 gladke in eno površino s križno prizmo in jih je tako možno uporabljati za **vpenjanje obdelovancev najrazličnejših vrst**.

Uporaba:

Za **notranje** in **zunanje vpenjanje** obdelovancev različnih oblik.

Material:

Jekleno vreteno in vpenjalni škornji, brunirani.

Območje vpenjanja na pritisk a: 0 - 50 mm

Območje vpenjanja na vlek b: 32 - 82 mm

Vpenjalna globina c: 30 mm

Maksimalna vpenjalna sila: 2000 N

Tehnični opis

Območje vpenjanja na pritisk a	0 - 50 mm
Maksimalna vpenjalna sila	2000 N
Vpenjalna globina c	30 mm
Območje vpenjanja na vlek b	32 - 82 mm
Vrsta izdelka	Spone

