



## Primež s prijemalno ročico, Vpenjalne letve: 1000mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861600 1000
GTIN	4008158035833
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko cinkani. Premična čeljust iz jekla, z vretenom, ki ima trapezni navoj in pritisno ploščico z nagibom do 30°. S prestavitvijo premične čeljusti je spona uporabna tudi kot **orodje za razpiranje** (pritisk navzven).

#### Uporaba:

**Največja vpenjalna sila do 7500 N.**

### Tehnični opis

Masa	3,8 kg
Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	1000 mm
Presek vodila	28×11 mm
Vrsta izdelka	Spone

---

## Pribor

Pritisni nastavek

861605