

**HOLEX****Vzporedna spona (vpenjalna roka), Tip: 75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	861900 75
GTIN	4045197167538
Razred artikla	82C

**Opis****Izvedba:**

Z vretenom s trapeznim navojem in 2 gibljivima vpenjaloma. Vpenjala imajo po 3 gladke in eno površino s križno prizmo in jih je tako možno uporabljati za **vpenjanje obdelovancev najrazličnejših vrst.**

**Uporaba:**

Za **notranje** in **zunanje vpenjanje** obdelovancev različnih oblik.

**Material:**

Jekleno vreteno in vpenjalni škornji, brunirani.

Območje vpenjanja na pritisk a: 0 - 75 mm

Območje vpenjanja na vlek b: 40 - 115 mm

Vpenjalna globina c: 50 mm

Maksimalna vpenjalna sila: 2500 N

**Tehnični opis**

Vpenjalna globina c	50 mm
Območje vpenjanja na pritisk a	0 - 75 mm
Maksimalna vpenjalna sila	2500 N
Območje vpenjanja na vlek b	40 - 115 mm
Vrsta izdelka	Spone

