

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-920, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094385 10
GTIN	10076490489387
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-920. S tehnologijo Ansell Grip Technology™: Mikroskopsko majhni kanali v prevleki iz nitrila odvajajo olje s kontaktne površine in zagotavljajo zanesljiv oprijem. Posebej primerne za proizvodnjo kovin, splošno vzdrževanje in vzdrževanje strojev.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Otip	dobro
Oprijem v olju	zelo dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Velikost rokavic	10
Zračnost	dobro

Material prevleke	Nitril
brez silikona	ne
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Brez DMF	ne
Oprijem v mokrem	dobro
Serijska	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	3131A
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	246 mm
Barva	modra
Masa	25 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice