

**Garant****Obročni ključ z ragljo „4 v 1“, Tip: 16-19****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa <sub>1</sub>	16 mm
Zev ključa <sub>4</sub>	19 mm
maksimalna višina obroča h <sub>2</sub>	21,9 mm
maksimalni Ø obroča D2	33,5 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	17 mm
celotna dolžina L	230 mm
maksimalna višina obroča h <sub>1</sub>	20,2 mm
Zev ključa <sub>3</sub>	18 mm
maksimalni Ø obroča D1	31,5 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ