



## Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje, Tip: M18VC2-0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Prenosen in zmogljiv 18-voltni akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje.

- **Podtlak 80 mbar.**
- **Čas delovanja do 30 minut z enim polnjenjem akumulatorja (9,0 Ah).**
- **Vgrajena funkcija izpihovanja.**
- **HEPA-filtr izloči 99,97 % vseh prašnih delcev.**
- **Prostornina zbiralnika za trdne odpadke/tekočino: 9,8 / 7,5 l.**
- **Pretok zraka 1300 l/min**

#### Obseg dobave:

**Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.**

Vklj. s filtrom, sesalno cevjo, šobo za grobo umazanijo in šobo za fuge.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod art. 073816, art. 073827 in art. 073840.

### Tehnični opis

Prostornina zbiralnika	7,5 l
Oznaka proizvajalca	M18VC2-0

Volumenski tok	1300 l/min
Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina sesalne cevi	0,47 m
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa brez akumulatorja	5,3 kg
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

---

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218SC	073840 M1218SC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1418C6	073840 M1418C6