



Vijačna spona za varilce, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	862310 2
GTIN	4008158031743
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine s priključnim ušesom za varilni kabel na zgornji vpenjalni čeljusti. Čvrsto vreteno s premično kroglasto pritisko ploščo, svetleče pocinkano.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	150 mm
Presek tračnice	30×8 mm
Maksimalna jakost toka	600 A
Prevesna dolžina	60 mm
Vrsta izdelka	Spone