

Hartig

**Dvojni kljunasti mikrometri za notranje merjenje, Merilno območje:  
75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Razred artikla	46P

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

**Dodatni pribor:**

Nastavitveni prstani art. 484030.

**Napotek:**

Izvedba z merilnim območjem do 600 mm je dobavljiva po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø merilnega bobna	21 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	3 µm
Merilno območje	75 - 100 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B4

Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje
---------------	---

## Storitve

Kalibriranje Kljunasti mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 75 mm	022360 75
---	-----------

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 5 mm	484030 5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 275 mm	484030 275
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm	484030 17
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 150 mm	484030 150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 3 mm	484030 3
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 4 mm	484030 4
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 125 mm	484030 125
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 225 mm	484030 225
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 13 mm	484030 13

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 200 mm

484030 200