

**Kotni primež, Maksimalna vpenjalna širina: 90mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	862500 90
GTIN	4008158016832
Razred artikla	83K

**Opis****Izvedba:**

Osnovno telo iz temprane litine ima fino obdelani naležni površini (vpenjalni kot 90°). Vpenjalna čeljust je premična za vpenjanje **različnih presekov materiala**.

**Uporaba:**

Primerno za natančno vpenjanje pri varjenju ali montaži.

**Tehnični opis**

Maksimalni pretok	60 mm
Masa	3,8 kg
Maksimalna vpenjalna širina	90 mm
Višina čeljusti	35 mm
Vrsta izdelka	Kotni primež

