



Garnitura kratkih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 113005, tip N s kaseto, neprevlečeni, Tip: 1-10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Sestavljena iz kratkih svedrov art. 113005.

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 1 - 10 mm

Število svedrov: 19

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

Držalo	Cilindrično držalo
Korak premera svedrov	0,5 mm
Območje vrtanja	1 - 10 mm
Število svedrov	19

Podatkovni list

Število rezil Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 1897
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	63 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2 mm

113005 2

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5 mm	113005 5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 10 mm	113005 10
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7 mm	113005 7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6 mm	113005 6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9 mm	113005 9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4 mm	113005 4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8 mm	113005 8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3 mm	113005 3