



LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: GLI18300



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Robustna 18 V LED akumulatorska svetilka s pregibno glavo. 6 zmogljivih LED diod s 300 lumni in zelo dolgim časom delovanja.

Fleksibilna uporaba zahvaljujoč različnim položajem osvetlitve.

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	GLI 18V-300
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Masa brez akumulatorja	300 g
Svetlobni tok	300 lm
Sijalke	LED modul
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV