

Garant**Prijemalna predložna čeljust, za širino čeljusti: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362392 125
GTIN	4045197973108
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

Velika natančnost pri vpenjanju. Dodatne čeljusti bistveno povečujejo možnosti uporabe vašega primeža. Optimizirana oblika zob za velike držale sile. Obrnljiva čeljust z 2 vpenjalnima stopnjama. Ena vpenjalna stopnja z višino 3 mm in ena vpenjalna stopnja z višino 5 mm.

Tehnični opis

Širina čeljusti b	12 mm
Višina čeljusti h	40 mm
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	Titan 2
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	HD-Allmatic
ustreza barvni kodi	HD-HOLEX
ustreza barvni kodi	Basic

ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HD-primež
za širino čeljusti	125 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža