



## Stopničaste čeljusti pomična, za tip: 160



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361450 160    |
| GTIN                  | 4250364403382 |
| Razred artikla        | 34A           |

### Opis

**Izvedba:**

Pomična čeljust.

Vel. 90, 125 in 160 s **klik sistemom za hitro zamenjavo**, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.

**Uporaba:**

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.

Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

**Material:**

Kaljeno jeklo, brušene površine.

**Primerno za:**

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 stopničasto čeljustjo.

### Tehnični opis

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Dolžina $l_1$       | 64 mm |
| Višina $h_1$        | 25 mm |
| Višina čeljusti $h$ | 50 mm |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ustreza barvni kodi | TC                |
| ustreza barvni kodi | LC                |
| ustreza barvni kodi | NC8               |
| ustreza barvni kodi | Titan2/TitanSense |
| ustreza barvni kodi | HOLEX NC          |
| Širina čeljusti b   | 160 mm            |
| Dolžina čeljusti l  | 114 mm            |
| Vrsta izdelka       | Čeljusti primeža  |