



## Stopničaste čeljusti pomična, za tip: 200



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361450 200
GTIN	4250364403399
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Pomična čeljust.

Vel. 90, 125 in 160 s **klik sistemom za hitro zamenjavo**, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.

**Uporaba:**

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.

Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

**Material:**

Kaljeno jeklo, brušene površine.

**Primerno za:**

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 stopničasto čeljustjo.

### Tehnični opis

Dolžina $l_1$	65 mm
Višina $h_1$	25 mm
Dolžina čeljusti $l$	115 mm

Višina čeljusti h	60 mm
Širina čeljusti b	200,4 mm
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	LC
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža