

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-816, Velikost rokavic: 11**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094356 11 |
| GTIN | 10076490450035 |
| Razred artikla | 04P |

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-816. Izredno tanke in robustne delovne rokavice zaradi **tehnologije pletenja 18 gauge**. **Daljša življenjska doba in večja odpornost proti obrabi** po zaslugi penaste prevleke s tehnologijo FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Brez toplin in škodljivih snovi**, certificirane v skladu s standardom Oeko-Tex. Posebej primerne za lahka montažna dela z visokimi zahtevami glede natančnosti, končno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav in kabelskih snopov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|---------------|
| Velikost rokavic | 11 |
| Serija | HyFlex® |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |
| Vsebina | 12 |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |
| EN 388 | 4121A |
| Nosilni material | Najlon Spandex |
| Prevleka | Nitril pena |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Dolžina | 219 mm |
| Barva | črna/modra |
| Masa | 20,4 g |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Material | Nitril pena |
| Razred zaščite pred vrezi | A |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |