

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-816, Velikost rokavic: 10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094356 10
GTIN	10076490450028
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-816. Izredno tanke in robustne delovne rokavice zaradi **tehnologije pletenja 18 gauge**. **Daljša življenjska doba in večja odpornost proti obrabi** po zaslugi penaste prevleke s tehnologijo FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Brez topil in škodljivih snovi**, certificirane v skladu s standardom Oeko-Tex. Posebej primerne za lahka montažna dela z visokimi zahtevami glede natančnosti, končno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav in kabelskih snopov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	HyFlex®
Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija II

Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	brez silikona
EN 388	4121A
Nosilni material	Najlon Spandex
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	219 mm
Barva	črna/modra
Masa	20,4 g
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice