

**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 19X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklpom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	19 mm
maksimalni Ø obroča D2	48 mm
Zev ključa ₂	22 mm
maksimalni Ø obroča D1	35 mm
celotna dolžina L	300 mm
maksimalna višina obroča h ₂	30 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h ₁	24 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ