

**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 24X27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 24X27
GTIN	4045197973368
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
celotna dolžina L	330 mm
Zev ključa ₂	27 mm
maksimalna višina obroča h ₁	30 mm
maksimalni Ø obroča D2	60 mm
maksimalni Ø obroča D1	48 mm
Zev ključa ₁	24 mm
maksimalna višina obroča h ₂	34 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ