

**Dvostranski obročni ključ z ragljo, Zevi ključa: 30X32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. S preklopom za levi in desni hod ter sredinski položaj. Z neenakimi zevi ključa, globoki zaviti. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa z_1	30 mm
maksimalni \varnothing obroča D1	60 mm
maksimalna višina obroča h_2	35 mm
maksimalna višina obroča h_1	34 mm
Zev ključa z_2	32 mm
celotna dolžina L	380 mm
maksimalni \varnothing obroča D2	64,5 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Obroč zaviti	da
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ