



## Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M18FMTF12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074010 M18FMTF12
GTIN	4002395289202
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z motorjem **POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto **kovinsko ohišje gonila** in ergonomično oblikovan **sredinski ročaj z mehko oblogo**. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, gonila in motorja.**

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta. Udarni vijačnik M18 FUEL™ z vrtilnim momentom **610 Nm** pri dolžini le 172 mm. Robustno kovinsko ohišje gonila.

#### Standard:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z motorjem **POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom, zaponko za pas.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Oznaka proizvajalca: M18FMTIWF12-502X

Število vključenih akumulatorjev: 2

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Kapaciteta akumulatorja: 5 Ah

Napetost akumulatorja: 18 V

Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji: 130 Nm

## Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji	550 Nm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	130 Nm
Število udarcev, stopnja 2	2700 min <sup>-1</sup>
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji	610 Nm
Masa	2,4 kg
Oznaka proizvajalca	M18FMTIWF12-502X
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Število udarcev, stopnja 3	3000 min <sup>-1</sup>
Tipična uporaba	Heavy Duty
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Napetost akumulatorja	18 V
Število udarcev, stopnja 1	420 min <sup>-1</sup>
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

**Pribor**

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja, napetost akumulatorja MB18 V	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC