



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: M18ONEFF34



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z **brezkrtačnim EC-motorjem POWERSTATE™** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto **kovinsko ohišje gonila** in ergonomično oblikovan **sredinski ročaj z mehko oblogo**. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.**

DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta. Akumulatorski udarni vijačnik z razcepnim obročem zagotavlja do 1627 Nm zateznega momenta in nadomesti kabelske ter pnevmatske naprave.

DRIVE CONTROL omogoča hiter preklop med 4 preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.

- **Kompaktna izvedba.**
- **Stopnja 4 za optimalno kombinacijo zmogljivosti in natančnosti pri odvijanju vijakov.**
- **Močan vrtilni moment 1627 Nm.**
- **3/4-colsko vpenjalo z razcepnim obročem.**
- **Aplikacija ONE KEY™ za individualizacijo nastavitve orodja.**

- **Oprema za sledenje in varnost orodja ONE KEY™ Tool-Tracker & Security med drugim omogoča prikaz zadnjega položaja naprave.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™ z motorjem POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost.

Prednosti:

DRIVE CONTROL™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom, zaponko za pas.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Število udarcev, stopnja 2	0 - 1850 min ⁻¹
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Maksimalni vrtilni moment v 3. stopnji	1627 Nm
Maksimalni vrtilni moment v 4. stopnji	1627 Nm
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	250 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M33
Oznaka proizvajalca	M18ONEFHIWF34-502X
Tipična uporaba	Heavy Duty
Masa	3,2 kg
Število udarcev, stopnja 3	0 - 2400 min ⁻¹
Število udarcev v 4. stopnji	0 - 2400 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Število udarcev, stopnja 1	0 - 850 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji	500 Nm
Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Povezava na aplikacijo	OneKey

Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC