

**Delovne rokavice, par Sahara® 100, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094413 10 |
| GTIN | 4008198710004 |
| Razred artikla | 04Q |

Opis**Izvedba:**

Sahara® 100. Delovne rokavice iz bombažnega trikoja s pleteno obrobo in 3/4-prevleko iz nitrila za varno in udobno zaščito pri delih z oljnimi in mokrimi predmeti. **Oeko-Tex standard 100** in v skladu z EU 1935/2004 za **primerne za ravnanje z živili**. Posebej primerne za dala z mokrimi ali oljnimi predmeti, ključavničarska dela, vrtna dela, gradbeništvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|------------|
| Zračnost | zmerno |
| Brez DMF | da |
| Prilagodljivost | dobro |
| Oznaka proizvajalca | Sahara 100 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja |
| Velikost rokavic | 10 |
| Material prevleke | Nitril |
| Otip | zmerno |
| Oprijem v mokrem | zelo dobro |
| Oprijem v olju | zmerno |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |
| Vsebina | 13 |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF |
| Lastnosti rokavic | Certifikat za živila |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa |
| elektrostatična lastnost | 0,9 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 |
| EN 388 | 3111X |
| Nosilni material | Bombaž |
| Prevleka | Nitril |
| Različica prevleke | 3/4-prevleka |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Dolžina | 240 - 260 mm |
| Barva | rumen |
| Masa | 81 g |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | 1 |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |