

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-528, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094487 10
GTIN	10076490448582
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-528. Lahke in koži prijetne delovne rokavice za zaščito pred vrezi z nitjo INTERCEPT™ v **tehnologiji pletenja 18 gauge** za dobro gibljivost prstov in dober oprijem pri prijemanju majhnih, tudi rahlo oljnih delov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Brez DMF

Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Tehnologija pletenja	18G
EN 388	3X32B
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	Nitril
Material	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/modra
Masa	26,4 g
Dolžina	230 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti