

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-528, Velikost rokavic: 7**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094487 7
GTIN	1007649044855 1
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-528. Lahke in koži prijetne delovne rokavice za zaščito pred vrezi z nitjo INTERCEPT™ v **tehnologiji pletenja 18 gauge** za dobro gibljivost prstov in dober oprijem pri prijemanju majhnih, tudi rahlo oljnih delov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Brez DMF

Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Tehnologija pletenja	18G
EN 388	3X32B
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	Nitril
Material	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/modra
Masa	26,4 g
Dolžina	230 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti