

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-541, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094563 7
GTIN	10076490458581
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-541. Zelo lahke delovne rokavice s tehnologijo pletenja 18 gauge (razred D v skladu z EN 388:2016) zaradi kombinirane uporabe niti INTERCEPT™ in KEVLAR®. Tanka, vendar robustna prevleka iz nitrila. Izredno primerne za montažo majhnih ostrih predmetov.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Razred zaščite pred vrezi: D

Barva: črna/siva

brez silikona: da

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
brez silikona	da
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja	18G
Pranje	40 °C, pisano perilo
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	INTERCEPT™, Kevlar
Prevleka	Nitril pena
Material	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Masa	24 g
Dolžina	196 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	D
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti