

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-542, Velikost rokavic: 7**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094568 7
GTIN	10076490449558
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-542. Rokavice z izjemno visoko zaščito pred urezninami razreda F. Posebna lahka zasnova za visoko udobje pri nošenju in dobro gibljivost prstov. Hrbtnišče je zračno, prevleka iz nitrila, ki je neobčutljiva na umazanijo, pa omogoča kratkotrajno prijemanje vročih predmetov do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
brez silikona	da
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	INTERCEPT™
Prevleka	Nitril
Material	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črn
Standard	EN 407
Masa	30,9 g
Kontaktna vročina do	100 °C
Dolžina	213 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	F
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti