

Honeywell**Delovne rokavice, par Diamond Black Skin B, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094498 8
GTIN	3603835657219
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Diamond Black Skin B. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi imajo prevleko iz nitrilne pene s posebno zaključno obdelavo za zelo dober oprijem in maksimalno gibljivost prstov pri minimalni utrujenosti. **Tehnologija pletenja 18 Gauge.** Izredno primerne za delo v rahlo oljnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonkia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

brez silikona: da

Tehnični opis

brez silikona	da
Velikost rokavic	8
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Lastnosti rokavic	brez silikona
Tehnologija pletenja	18G
EN 388:2016	4X42B
Nosilni material	Dyneema®
Prevleka	Nitril pena
Področje uporabe	Allround
Barva	črna
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti