

Honeywell**Delovne rokavice, par Diamond Black Skin B, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094498 10 |
| GTIN | 3603835657233 |
| Razred artikla | 09A |

Opis**Izvedba:**

Diamond Black Skin B. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi imajo prevleko iz nitrilne pene s posebno zaključno obdelavo za zelo dober oprijem in maksimalno gibljivost prstov pri minimalni utrujenosti. **Tehnologija pletenja 18 Gauge.** Izredno primerne za delo v rahlo oljnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonkia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

brez silikona: da

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|---|
| brez silikona | da |
| Velikost rokavic | 10 |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| EN 388:2016 | 4X42B |
| Nosilni material | Dyneema® |
| Prevleka | Nitril pena |
| Področje uporabe | Allround |
| Barva | črna |
| Razred zaščite pred vrezi | B |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |