



Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl Palični kotni vijačnik, Tip: 71126860



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	071120 71126860
GTIN	4014586887968
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Izklopilni vijačniki FEIN ACCU TEC so opremljeni za najvišje zahteve za **natančno vijačenje v serijski proizvodnji**.

- EC-motorji brez ščetk z nekajkrat daljšo življenjsko dobo in do 80 % nižjimi stroški vzdrževanja.
- Zakasnitev ponovnega vklopa po zaključenem vijačenju v izogib „prehitremu praznjenju“.
- Blokada ponovnega vklopa, kadar napolnjenost akumulatorja ne zadošča za vijačenje.
- Majhne tolerance zatezanja za visoko kakovost vijačenja.
- Enakomerna natančnost zateznega momenta neodvisno od vrste vijačenja.
- Vijačniki z možnostjo preizkušanja, vrednost $CmK > 1,67 \pm 10\%$ (glede na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Izklopni vrtilni moment je za 25 % večji od zateznega vrtilnega momenta.

Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl za preprosto in individualno programiranje na računalniku preko adapterja za programiranje (art. 071135 vel. 92604163).

Prosto programiranje parametrov: število vrtljajev, smer vrtenja, vrtilni kot, vrtilni moment, prag za izklop vrtilnega momenta in čas.

Do 5 programskih korakov. Natančna prilagoditev na vsak primer vijačenja. **Izklop z mehansko sklopko ob doseženem vrtilnem momentu.** Idealen za procesno in časovno optimiziranje.

Izklopilni vijačnik za Li-ionski akumulator. Brez vzdrževanja do 500.000 vijačenj.

Obseg dobave:

Dobava vključuje le vijačnik **brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev, orodja za nastavljanje in kotne glave**. Dodatno naročite akumulator, polnilnik akumulatorjev, orodje za nastavljanje in kotno glavo točno za ta vijačnik.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.

Naprave za preverjanje vrtilnega momenta najdete od art. 654300 naprej.

Senzorje za vrtilni moment/vrtilni kot najdete pod art. 654381.

Kalibriranje po ponudbi.

Tehnični opis

Območje vrtilnega momenta	3 - 12 Nm
Primerna kotna glava	071133 18020; 21020; 14010
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	ASW 18-12 PC
Izvedba motorja	EC-motor brez ščetk
Območje števila vrtljajev	75 - 1020 min ⁻¹
Izvedba	Palični kotni vijačnik
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Masa vključno z akumulatorjem	1 kg
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev TST Maksimalni vrtilni moment 25 Nm	654300 25
Adapter za programiranje Tip 92604163	071135 92604163
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18

Kotna glava za ASW 18 Tip 21020	071133 21020
Elektronska naprava za preverjanje momentnih ključevTTT	654340
Kotna glava za ASW 18 Tip 18020	071133 18020
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Orodje za nastavljanje ACCU TEC Tip ESTW	071119 ESTW