



Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl Palični kotni vijačnik, Tip: 71126660



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	071120 71126660
GTIN	4014586887920
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Izklopilni vijačniki FEIN ACCU TEC so opremljeni za najvišje zahteve za **natančno vijačenje v serijski proizvodnji**.

- EC-motorji brez ščetk z nekajkrat daljšo življenjsko dobo in do 80 % nižjimi stroški vzdrževanja.
- Zakasnitev ponovnega vklopa po zaključenem vijačenju v izogib „prehitremu praznjenju“.
- Blokada ponovnega vklopa, kadar napolnjenost akumulatorja ne zadošča za vijačenje.
- Majhne tolerance zatezanja za visoko kakovost vijačenja.
- Enakomerna natančnost zateznega momenta neodvisno od vrste vijačenja.
- Vijačniki z možnostjo preizkušanja, vrednost $CmK > 1,67 \pm 10\%$ (glede na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Izklopni vrtilni moment je za 25 % večji od zateznega vrtilnega momenta.

Momentni izklopilni vijačnik s ParameterControl za preprosto in individualno programiranje na računalniku preko adapterja za programiranje (art. 071135 vel. 92604163).

Prosto programiranje parametrov: število vrtljajev, smer vrtenja, vrtilni kot, vrtilni moment, prag za izklop vrtilnega momenta in čas.

Do 5 programskih korakov. Natančna prilagoditev na vsak primer vijačenja. **Izklop z mehansko sklopko ob doseženem vrtilnem momentu.** Idealen za procesno in časovno optimiziranje.

Izklopilni vijačnik za Li-ionski akumulator. Brez vzdrževanja do 500.000 vijačenj.

Obseg dobave:

Dobava vključuje le vijačnik **brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev, orodja za nastavljanje in kotne glave**. Dodatno naročite akumulator, polnilnik akumulatorjev, orodje za nastavljanje in kotno glavo točno za ta vijačnik.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073832 naprej.

Naprave za preverjanje vrtilnega momenta najdete od art. 654300 naprej.

Senzorje za vrtilni moment/vrtilni kot najdete pod art. 654381.

Kalibriranje po ponudbi.

Tehnični opis

Izvedba motorja	EC-motor brez ščetk
Izvedba	Palični kotni vijačnik
Oznaka proizvajalca	ASW 18-6 PC
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Območje vrtilnega momenta	1,2 - 6 Nm
Masa vključno z akumulatorjem	1 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Območje števila vrtljajev	100 - 1340 min ⁻¹
Primerna kotna glava	071133 18020; 21020; 14010
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Pribor

Kotna glava za ASW 18 Tip 18020	071133 18020
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Elektronska naprava za preverjanje momentnih ključevTTT	654340

Orodje za nastavljanje ACCU TEC Tip ESTW	071119 ESTW
Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačevTST Maksimalni vrtilni moment 10 Nm	654300 10
Kotna glava za ASW 18 Tip 21020	071133 21020
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Adapter za programiranje Tip 92604163	071135 92604163