



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: M12FPD2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070111 M12FPD2
GTIN	4058546029739
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
- Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED osvetlitev delovnega območja.
- Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.

Motor Powerstate brez ščetk, brez vzdrževanja. Akumulatorski kompaktni vrtni vijačnik FUEL™ z dolžino le 168 mm. 16-stopenjska elektronska nastavitve vrtilnega momenta in udarna vrtna stopnja.

Lastnosti:

Motor Powerstate brez ščetk, brez vzdrževanja.

Prednosti:

Dolžina le 168 mm.

Obseg dobave:

Osnovna izvedba – brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in transportnega kovčka, vključno z zaponko za pas.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073814 in 073840 naprej.

Ustrezni modul za sledenje Bluetooth najdete v spletni trgovini.

Ustrezno osnovno garnituro najdete pod art. 073839.

Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Oznaka proizvajalca: M12 FPD2

Kapaciteta akumulatorja: 2 Ah

Napetost akumulatorja: 12 V

Izvedba motorja: FUEL™

Maksimalni vrtilni moment: 37 Nm

Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji: 0 - 450 min⁻¹

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem	30,8 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Maksimalni vrtilni moment	37 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Izvedba motorja	FUEL™
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Masa	1,2 kg
Tipična uporaba	Strong
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	< 2,5 m/s ²
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvajalca	M12 FPD2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm

Podatkovni list

Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	les
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Udarni vrtni vijačniki

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja, napetost akumulatorja MB12 V	073814 MB12