

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-920, Velikost rokavic: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094385 11
GTIN	10076490488359
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-920. S tehnologijo Ansell Grip Technology™: Mikroskopsko majhni kanali v prevleki iz nitrila odvajajo olje s kontaktne površine in zagotavljajo zanesljiv oprijem. Posebej primerne za proizvodnjo kovin, splošno vzdrževanje in vzdrževanje strojev.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Oprijem v mokrem	dobro
Oprijem v olju	zelo dobro
brez silikona	ne
Velikost rokavic	11

Brez DMF	ne
Otip	dobro
Material prevleke	Nitril
Zračnost	dobro
Prilagodljivost	zelo dobro
Serijska	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	3131A
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	246 mm
Barva	modra
Masa	25 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice