

Garant**Garnitura meril, Število meril: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	419151 6
GTIN	4045197973849
Razred artikla	41A

Opis**Obseg dobave:**

Vklj. z leseno škatlo.

1 **pomično merilo GARANT** art. 412680 vel. 150 mm.1 **mikrometer GARANT** art. 420402 vel. 0–25 mm.1 **lasni kotnik GARANT** art. 450010 vel. 100 × 70 mm, točnost DIN 875/00.1 **lasni kotnik GARANT** art. 460095 vel. 100 mm.1 **jekleni meter GARANT EG I** art. 461770 vel. 150 mm.1 **vzmetno koničasto šestilo** art. 457000 vel. 120 mm, z zamenljivimi konicami.**Tehnični opis**

Število meril	6
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Pakiranje	Lesena škatla
Kalibriranje	S1
Vrsta izdelka	Garnitura meril

Storitve

Kalibriranjegarniture meril Vsebina garniture 6	020400 6
---	----------

Pribor

Lasni kotnik brez naslona, kaljennerjavno jeklo, točnost 00 Dolžina krakov 100X70 mm	450010 100X70
---	---------------

Digitalno pomično meriloIP54 s podatkovnim izhodom Merilno območje 150 mm	412680 150
--	------------

Jekleni meter, nerjaven Dolžina 150 mm	461770 150
--	------------

Garnitura nadomestnih jeklenih konic2-delne	457010
---	--------

Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420402 0-25
------------------------------------	-------------

Lesen etui za garnituro meril Število odprtin 6	419200 6
---	----------

Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju Dolžina 100 mm	460095 100
--	------------

Vzmetno koničasto šestilo Dolžina L 120 mm	457000 120
--	------------