



Akumulatorska mazalna tlačilka 562 barov, Tip: M18GG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Za polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina do 500 ml) oz. s kartušami (prostornina 400 g).

Primerno za masti do NLGI razreda 3.

Z odzračevalnim ventilom. Dolžina mazalne tlačilke 355 mm, dolžina cevi 1219 mm.

Obseg dobave:

Polnilnik akumulatorjev, cev s kotno spojko in transportni kovček.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073814 naprej.

Tehnični opis

Priključni navoj cevi	1/8 cole
Napetost akumulatorja	18 V
Primerna kartuša	083590
Oznaka proizvajalca	M18GG
Za velikost kartuše	400 g
Količina za polnjenje (nepakirana mast)	500 cm ³
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah

Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Tlačna mazalka

Pribor

Li-ionski sistem M18B2 Tip akumulatorja MB18	073827 MB18
Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke Tip UNI	083590 UNI
Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke Tip PLUS	083590 PLUS