

Hartig

Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama Ø 25 mm, Merilno območje: 25-50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Merilni krožnik iz kaljenega jekla v ravni izvedbi **brez vdolbine**. Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Točnost večja od **DIN 863**. Utrditev z ročico. S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Z natančno graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,6.

Tehnični opis

Izvedba delov za odčitavanje	gravirane, črne
Izvedba vretena	kaljene, brušene
Kalibriranje	B1
Utrditev	s pripravo za fiksiranje
Ø merilnega bobna	24 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	8 mm
Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Merilno območje	25 - 50 mm

Izvedba elementov za upravljanje	Izolirana zaščita za roko
Točnost	4 µm
Standard	Tovarniški standard
Fina raglja	da
Merilni krožnik	da
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022000 100
DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 25 mm	421100 25
---	-----------