

## ejendals

**Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Tegera® 117,  
Velikost rokavic: 11**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094821 11
GTIN	7392626010659
Razred artikla	04R

### Opis

#### Izvedba:

Tegera® 117. **Udobne delovne rokavice za zaščito pred mrazom** iz brazdastega kozjega usnja in iz najlona. Robustne zaradi **ojačevalnih elementov** na prstih in palcu. Primerne za natančna dela zaradi **odličnega občutka otipa**. S samopritrdilnim trakom.

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Tegera® 117. **Udobne delovne rokavice za zaščito pred mrazom** iz brazdastega kozjega usnja in iz najlona. Robustne zaradi **ojačevalnih elementov** na prstih in palcu. Primerne za natančna dela zaradi **odličnega občutka otipa**. S samopritrdilnim trakom.

#### Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

#### Uporaba, oglaševalsko besedilo:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

#### Standard:

EN 388; EN 511

#### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

#### Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Velikost rokavic	11
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Vsebina	12
Uporaba	za večkratno uporabo
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Standard	EN 511
Dolžina	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Nosilni material	Brazdasto kozje usnje, najlon
Različica prevleke	Brez prevleke
Barva	bela/črna
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred mrazom