

HOLEX**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: A0616****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547250 A0616
GTIN	4045197973870
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja** pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	50 mm
Opis oblike	Valj
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Ø glave	6 mm
Ø držala	6 mm
Kratica ozobja	INOX
Dolžina glave	18 mm
Serija	Ozobje INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		