

**HOLEX****Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: A1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547250 A1225
GTIN	4045197973900
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

**Tehnični opis**

Ø glave	12,7 mm
Ø držala	6 mm
Kratica ozobja	INOX
Opis oblike	Valj
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Celotna dolžina	70 mm
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		