

HOLEX**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: L1230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547250 L1230
GTIN	4045197974006
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Ø držala	6 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Celotna dolžina	77 mm
Ø glave	12,7 mm
Opis oblike	Okrogli stožec
Kratica ozobja	INOX
Dolžina glave	32 mm
Serijska	Ozobje INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		