

HOLEX**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: F1020****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 547250 F1020 |
| GTIN | 4045197973979 |
| Razred artikla | 52D |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Stopnja preciznosti ozobljenja | groba |
| Celotna dolžina | 64 mm |
| Opis oblike | Okrogli lok |
| Kratica ozobja | INOX |
| Ø držala | 6 mm |
| Ø glave | 9,6 mm |
| Dolžina glave | 19 mm |
| Serija | Ozobje INOX |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|--------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| CuZn | pogojno primerno | | |