

HOLEX**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: L1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547250 L1020
GTIN	4045197973993
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Ø glave	10 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Celotna dolžina	65 mm
Kratica ozobja	INOX
Ø držala	6 mm
Opis oblike	Okrogli stožec
Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		