



Akumulatorski vijačnik z ragljo, Tip: M12FIR12-0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE

- Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napoljenosti.

Kompaktna izvedba za hiter dostop, na primer pri delih na motorju ali gonilu.

Motor brez ščetk POWERSTATE™ z ojačanim gonilom in ohišjem za dolgo življenjsko dobo.

Elektronika REDLINK PLUS™ za inteligentno upravljanje moči.

Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Vklj. z 1/2-colskim na 3/8-colskem adapterju.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 175 min ⁻¹
Tipična uporaba	Strong
Masa	1,5 kg
Maksimalni vrtilni moment v trdo	81 Nm
Vpenjalo za orodje	4-kotnik, 1/2-colski
Oznaka proizvajalca	M12FIR12-0
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Izvedba	Vijačnik z ragljo
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Napetost akumulatorja	12 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12