



## Trikraki snemalnik, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880130 4
GTIN	4021176005886
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma **(za zunanja in notranja snemanja)**. Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim  $\varnothing$  obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

#### Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 170 - 375 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 200 - 500 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 15 t

### Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	170 - 375 mm
Vpenjalna globina do	200 mm
Moč	15 t

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	200 - 500 mm
Število kavljev	3
Zunanji 6-kotnik	36 mm
Maksimalni vrtilni moment	500 Nm
Masa	17,99 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik

## Pribor

Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880200 3/200
Podaljšani snemalni kraki, (3 kosi) Tip/globina vpenjanja 4/500 mm	880320 4/500
Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 3/200 mm	880220 3/200
Nadomestno pritisko vreteno Tip 4	880150 4
Hidravlično vreteno Tip 1	880170 1