



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M12FDD2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M12FDD2
GTIN	
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpentalna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

- **Motor brez ščetk POWERSTATE™** za večjo zmogljivost pri kompaktni izvedbi (dolžina 168 mm).
- **Elektronika REDLINK PLUS™** za inteligentno upravljanje moči in zaščito pred preobremenitvijo.
- **16-stopenjska elektronska nastavitev vrtilnega momenta in vrtalna stopnja.**

Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, HD-kovčkom.

Tehnični opis

Podatkovni list

Masa	1,2 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	35 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Tipična uporaba	Strong
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Vpenjalno območje hitrovpentalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v trdo	37 Nm
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Oznaka proizvajalca	M12FDD-202X
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Napetost akumulatorja	12 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Primerno za material	kovinski
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/070210-M12FDD2>