



Trikraki snemalnik, Tip: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880130 10
GTIN	4021176013621
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (**za zunanja in notranja snemanja**). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim \varnothing obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 27 - 130 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 70 - 180 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 6 t

Tehnični opis

Moč	6 t
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	70 - 180 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	27 - 130 mm

Vpenjalna globina do	100 mm
Število kavljev	3
Maksimalni vrtilni moment	80 Nm
Zunanji 6-kotnik	17 mm
Masa	1,59 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik

Pribor

Nadomestni snemalni kraki, par Tip/globina vpenjanja 1/100 mm	880200 1/100
Podaljšani snemalni kraki, (3 kosi) Tip/globina vpenjanja 1/200 mm	880320 1/200
Nadomestni snemalni kraki (3 kos) Tip/globina vpenjanja 1/100 mm	880220 1/100
Nadomestno pritisko vreteno Tip 1	880150 1